










Lochbild board drillings

Bohrlochdurchmesser: $\varnothing 0,7 \pm 0,02$
 Lochdurchmesser (mit Oberfläche): $\varnothing 0,6 \pm 0,05$
 drill hole dia.: $\varnothing 0,7 \pm 0,02$
 finished hole dia. (after plating): $\varnothing 0,6 \pm 0,05$

Kontakt-Maße contact dimensions

(Längen der Steck- und Anschlußseite gelten für eingepreßte Steckverbinder)
 (mating and termination length of contacts apply to pressed in connectors)



Kontaktbelegung contact loading

17 41 072 4204	-	min. $0,127\mu\text{m}$ Au over min. $0,635\mu\text{m}$ ($25\mu\text{in}$) PdNi over min. $1,27\mu\text{m}$ ($50\mu\text{in}$) Ni
17 41 072 2204	2	Au flash over PdNi over Ni
17 41 072 1204	1	Au flash over PdNi over Ni
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe nach IEC performance level acc. to IEC	Kontaktoberfläche contact plating

			All Dimensions in mm Original Size DIN A 3				Techn. Character.			Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances		
					Dat.	Name	Maßstab/Scale 2 : 1	har-bus HM Messerleiste 6-reihig 72 pol., Anschlußlänge 3,7 mm <i>har-bus HM male connector 6-row 72 pol., termination length 3,7 mm</i>				
				Detail.	23.03.04	Buß.						
				Insp.	23.03.04	Ko						
				Stand.								
34337	10.05.07	Hage.	HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP						TB 17 41 072 x204		Blatt/ page /	
31807												
Mod.	Dat.	Name						Sub.				