







Blechausschnitt 1:1
panel cut out



zum Erzeugen von Blechausschnitten
Blechstärke Stahl: $\leq 2,5$ mm
Edelstahl: $\leq 2,0$ mm
für Hydraulikpumpe Stanzkraft: ≥ 60 kN
Anschlussgewinde: 3/4" UNF

panel cut out tool
panel thickness steel: $\leq 2,5$ mm
stainless steel: $\leq 2,0$ mm
for hydraulic pump punch force: ≥ 60 kN
thread: 3/4" UNF

Lieferform: Einzelteile im Metallkoffer
kind of delivery: single parts in metal case

 All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maße/Free size tolerances		
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 1:2	Stanzwerkzeug <i>panel punch</i> Han-Yellock 30	
			Detail.	12.10.10	Ho			
			Insp.		SP			
			Stand.					
			HARTING Electric GmbH & Co. KG				TB 11 99 300 0001	
A			D-32339 Espelkamp					
Mod.	Dat.	Name				Sub.	Blatt/ page /	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[HARTING:](#)

[11993000001](#)