

DWG. NO.
SD-52018-003

F

D

V

C

B

DO NOT SCALE DRAWING

8 7 6 5 4 3 2 1

F



E

D


C

B

A



製品番号
MATERIAL No.
トレードマーク



- 注) NOTES
- 材質 MATERIAL
ハウジング: ガラス入りポリエステル UL94V-0
HSG.: POLYESTER G.F.15% UL94V-0
ターミナル: リン青銅
TERM.: PHOSPHOR BRONZE
 - メッキ仕様 PLATING
接点部: 金メッキ、表参照
CONTACT AREA: GOLD PER TABLE
半田付け部: 錫メッキ 1.0µmMIN.
SOLDER AREA: TIN 1.0 MICROMETER MINIMUM.
下地メッキ: ニッケルメッキ 1.0µmMIN.
UNDERPLATE: NICKEL 1.0 MICROMETER MINIMUM.
△ - 6.4*6は両端の基板穴を除く。
- 6.2*6は両端の2つの基板穴を除く。
DIM B INDICATES FIRST P.C.HOLE
REQUIRED PER PART NUMBER.
FOR PARTIALLY LOADED ASSEMBLIES
P.C.HOLE PATTERN IS REDUCED FROM EACH END.
 - 推奨基板厚: t=1.6±0.05
RECOMMENDED P.C.B. THICKNESS: 1.6±0.05
 - 金メッキ厚標示
COLOR CODING TO INDICATE GOLD PLATING
黄色: 0.1µmMIN. YELLOW: 0.1 MICROMETER MINIMUM.
緑色: 0.38µmMIN. GREEN: 0.38 MICROMETER MINIMUM.
オレンジ色: 0.76µmMIN. ORANGE: 0.76 MICROMETER MINIMUM.
無色: 1.27µmMIN. UNMARKED: 1.27 MICROMETER MINIMUM.
 - ハウジングの色は、グレイ。
HOUSING COLOR IS GRAY.
 - 本製品は52018-6**5の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 52018-6**5.

6	6	5.08 (.200)	3.46 (.136)	1.27 / (50)	52018-6646
				0.76 / (30)	↑ -6636
				0.38 / (15)	-6626
				0.1 / (4)	-6616
6	4	3.05 (.120)	4.48 (.176)	1.27 / (50)	-6446
				0.76 / (30)	-6436
				0.38 / (15)	-6426
				0.1 / (4)	-6416
6	2	1.02 (.040)	5.49 (.216)	1.27 / (50)	-6246
				0.76 / (30)	-6236
				0.38 / (15)	↓ -6226
				0.1 / (4)	52018-6216
ポジション POSITION	極数 CIRCUITS	A	B	金メッキ厚 GOLD PLATING THK(MIN.) µm/(µMIN.)	製品番号 MATERIAL No.

164NO. DRWN: CHK: APPR:	163NO. DRWN: CHK: APPR:	162NO. DRWN: CHK: APPR:	161NO. DRWN: CHK: APPR:	新規作成 RELEASED 160NO.-J2004-4221 DRWN:M.NAGATA '04/05/14 CHK:K.TOJO '04/05/14 APPR:M.SASAO '04/05/14	DESCRIPTION	MATERIAL 材料	注参照 SEE NOTES	GENERAL TOLERANCES: (UNLESS SPECIFIED) 一般公差	SCALE 4:1	MODEL NO. 52018-6**6	DIMENSIONS: mm INCH mm ONLY		SHT 1 OF 1	REV B	
						FINISH 仕上げ	注及び表参照 SEE NOTES AND CHART	10 UNDER 未満 ±0.2 (0.08)	DRAWN BY & DATE M.NAGATA '04/05/14	TITLE: MODULAR JACK HOUSING ASS'Y -LEAD FREE-	mm INCH mm ONLY	mm ONLY			
						WIRE RANGE 適用電線範囲	— # —	10 OVER 30 UNDER 以上 未満 ±0.25 (0.01)	CHECKED BY & DATE K.TOJO '04/05/14						
								30 OVER 以上 ±0.3 (0.01)	APPROVED BY & DATE M.SASAO '04/05/14						
						ANGLE 角度	±3°	CAD FILENAME SD-52018-003.S01	MATERIAL NO. SEE CHART	DRAWING NO. SD-52018-003	SHEET NO. 1 OF 1		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.		
						INS. RANGE 被覆外径	— # —								SIZE B