



ファスナー

ラッチ錠

ドア  
キャッチ

スナッチ  
ロック

コントロール  
センター

パイプ  
関連金具

グレーチング  
ロック

工業用  
錠前

電磁波  
対策

バックン




CP-325・CP-839 平面ラッチ錠

# フラッシュラッチ

## FLUSH LATCHES



CP-325-Ivory  
アイボリー



| 商品番号<br>Product No. | RoHS<br>10 | CAD   | 備考<br>Remarks | 製品質量(g)<br>Mass | コード<br>Code | 単価<br>Price | 量販価格 Bulk Price<br>数量 Quantity 単価 Price |
|---------------------|------------|-------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------------------------|
| CP-325-Black        | ●          | 2D/3D | ブラック          | 110             | 21569       | ¥910        | 10個～ ¥874                               |
| CP-325-Gray         | ●          | 2D/3D | グレー           | 110             | 21570       | ¥910        | 10個～ ¥874                               |
| CP-325-Ivory        | ●          | 2D/3D | アイボリー         | 110             | 21571       | ¥910        | 10個～ ¥874                               |

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。



CP-325  
プラスチック製

### 特徴 Feature

- ワンタッチ操作で開閉ができ取付けも簡単です。
- 選べるボディーカラー
- One touch opening/ closing and installation is easy.
- Select from three colors.

- 仕様 ●材質: ハンドル部/ポリフェニレンエーテル(PPE)  
ラッチ部/ポリアセタール(POM)  
取付け板/冷間圧延鋼板(SPCC)
- 表面仕上: 取付け板/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)  
●標準色: ブラック・グレー・アイボリー  
●適用扉厚: 1~6mm
- 用途 ●航空機・船舶・車両・通信機器・測定機器  
備考 ●標準在庫品  
●他のカラーも製作致します。  
●3mm長いラッチもあります。  
●納期はお問合せください。  
●常温でご使用ください。  
●本製品は非結晶性樹脂材を使用しており緩み防止剤  
に対して適合しないため、ご使用は避けてください。  
(一部の緩み防止剤の注意事項にも記載があります。)
- 緩み防止剤等、溶剤を使用する際は十分に検証  
を行ってください。

- Specifications ●Material: Handle: Polyphenyleneether (PPE)  
Latch: Polyacetal (POM)  
Installation panel: Cold rolled steel  
plate (SPCC)
- Finish: Installation plate: Zinc plating chromate  
treatment (MFZn-C)
- Standard color: Black, gray, ivory  
●Applicable panel thickness: 1 to 6 mm.
- Specific-use ●Airplanes, ships, vehicles, oscillation  
devices and measurement devices
- Remarks ●Use it at normal temperature.

- This product uses noncrystalline resin. It is not  
suitable for thread-locking fluid so use should  
be avoided. (Also noted in the precautions of  
some types of thread-locking fluid.)
- Be sure to test adequately when using  
a solvent such as thread-locking fluid.