



TL-279

ローラー締まり

Roller Catch



特長

ローラーの調整ができる為、扉の開閉がスムーズに行えます。

用途

厨房機器・理化学機器・配電盤・分電盤・計測機器等

注意事項

ローラー調整時、部番 6 のアジャストボルトはローラーが平行になるよう、均等にまわしてください。

サラねじ又はサリベットで取付ける場合は、取付側に面取り加工を施してください。

Characteristic

Can adjust the roller to get more smooth open and close operation.
Made of stainless steel to get better anticorrosive performance.

Application



Kitchen equipments / Science devices / Distribution boards / Distribution panels / Measuring instruments, etc.

Note



When adjusting roller, be sure roller remains parallel to the base.
When using countersunk screws or rivets to attach the hinge, the mounting surface should also be countersunk.

■部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish	数 Quantity
1	ベース Base	SUS304	ヘアライン Hairline	1
2	ケース Case			1
3	ローラー Roller			2
4	ローラーキャリア Roller Carrier			1
5	ピン Pin			1
6	アジャストボルト Adjusting Screw	SUS		2
7	平座金 Washer	SUS304	バレル研磨 Barrel Polishing	2
8	キーパー Keeper			1




参考取付図
Installation example



●ローラーの調整について
部番 6 のアジャストボルトを「+」方向にまわすとローラーが下がります（図1）。
部番 6 のアジャストボルトを「○」方向にまわすとローラーが上がります（図2）。

●Direction

- + Direction: Roller to be Drawing In (Fig.1)
- Direction: Roller to be Drawing out (Fig.2)



仕様 Specification

型番 Model No.	自重(g) Net Weight(g)	価格(円) Price(yen)
TL-279	74	¥730

特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.